

Garant**LED svjetiljka s držačem za stol, tip: 14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928650 14
GTIN	4062406193478
Razred artikla	9GH

Opis**Izvedba:**

Izrazito energetski učinkovita svjetiljka s držačem i jakim rasvjetom te LED tehnologijom koja ne zahtjeva održavanje s ravnom, homogenom rasvjetom bez sjena i odsjaja. Mogućnost prigušenja pomoću prekidača u glavi svjetiljke do 30% s funkcijom memoriranja.
Držač svjetiljke od eloksiranog aluminija. Glava svjetiljke od ABS-a. Držač s 3D zglobovima glave.
Radni radijus 3D zglobne glave 820 mm.
Temperature boje neutralno bijela 5.000 K.

Svjetiljka sadrži ugrađene LED lampe. Proizvođač može zamijeniti izvor svjetla (LED svjetiljke). Upravljački uređaj (napajanje i kabel) može zamijeniti krajnji korisnik.

Dio isporuke:

Uključuje držač za stol (raspon stezanja 0 - 70 mm). 3,0 m priključni kabel s europskim utikačem.

Tehnički opis

Opskrba energijom	mrežni pogon
Prihvat snaga	16 W
Doseg nosivog kraja	830 mm
Boja svjetlosti	neutralne bijele boje K
Širina rasvjetnog tijela	80 mm
Duljina rasvjetnog tijela	360 mm

List s podacima

Broj LED-ova	24
Visina rasvjetnog tijela	22,5 mm
Rasvjetno tijelo, izmjenjivo	ne
Nazivni napon	250 V
Temperatura boje	5000 K
Ukupna visina	1070 mm
Vrsta utikača, ulaz	C
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Vrsta proizvoda	Stolna svjetiljka / svjetiljka za radno mjesto