

Garant**Olovka za poliranje CaraFin Diamant, D3, tip: ZY1610****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	551940 ZY1610
GTIN	4062406114589
Razred artikla	51G

Opis**Izvedba:**

Olovke za poliranje od elastičnog poliuretanskog materijala, na obodnoj površini obložene dijamantnom granulacijom. Povezana dijamantna granulacija ostvaruje znatno viši stupanj iskoristivosti u usporedbi s nepovezanim dijamantnim granulacijama u pastama za poliranje.

Upotreba:

Radovi poliranja maksimalne fleksibilnosti i mogućnosti prilagođavanja konturama.

Tehnički opis

Ø drške	6 mm
Ø glave	16 mm
preporučena brzina	1 - 2 m/s
Duljina glave	10 mm
Serija	CaraFin
Sredstvo za brušenje	Dijamant

Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Stupanj finoće	Poliranje za sjaj
Atribut imena proizvoda	D3
Vrsta proizvoda	Olovka za poliranje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		