

bimos

ESD radni stolac, PU pjena s kotačićima, tip: ESD**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972700 ESD
GTIN	4016849560564
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Aluminijsko postolje s 5 kraka (Ø 600 mm). S **plinskom tlačnom oprugom**, nestupnjevano podesivom po visini. Sjedna površina od SoftTouch PU-pjene s valovitim profilom. **Mekano sjedanje s držanjem**, valoviti profil omogućava cirkulaciju zraka (klima komfor). **Ergonomski naslon za leđa** (visina 190mm) podupire pravilni sjedeći položaj. PU-pjena, mekano, udobno, perivo.

Upotreba:

Idealna kombinacija stajanja i sjedenja. Za sjedeća i stajaća radna mjesta ili kombinaciju tog dvoje.

Radni stolac, verzija s kotačićima za tvrde podove.

Standard:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

DIN 68877

Tehnički opis

Vrsta podešavanja po visini	Poluga podesiva po visini
Križno postolje Ø	580 mm

Izvedba podešavanja po visini	Plinski ovjes
Širina sjedala	340 mm
Boja materijala sjedala	crna
Izvedba kotačića	meki kotačići s teretnim kočnicama za teške podloge
Izvedba postolja	Križasto postolje s 5 krakova
Visina naslona	190 mm
Dubina sjedala	300 mm
Standard	DIN 68877; vodljivost prema DIN 61340-5-1
Materijal križnog postolja s naslonom	Aluminij polirani da
Izvedba križnog postolja	Garnitura kotura
Materijal sjedala	PU pjena
Nosivost stolice	120 kg
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Područje podešavanja visine	450 - 650 mm
Vrsta proizvoda	ESD pomoć za stajanje

Pribor

ESD kotačići(1 set = 5 komada)	963189
--------------------------------	--------