

Garant GRIDLINE

Radionički stol Vario 5S, korpus ladice 24G, visina 950 mm, Multiplex ploča od bukovine, 20×20G, duljina ploče: 1500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922874 1500
GTIN	4062406118549
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. S 1 parom tankih ploča za učvršćivanje. Korpus ladice 24G sa centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Dio isporuke:

1 × podnožje, 1 × par tankih ploča, korpus s ladicama, radna ploča.

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Bez mogućnosti konfiguracije.**

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	800 kg
Korisna dubina ladica	500 mm
Kućište ladice, dubina	650 mm
Kućište ladice, širina	600 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Težina	133 kg
Broj ladica	6
Radna ploča duljina	1500 mm
Visina	950 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Serijska	vario
Korisna dubina ladica u G	20
Korisna širina ladica u G	20
Korisna površina ladice u G	20×20
Kućište ladice, korisna visina	800 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol

Pribor

Ladica Prednja visina ladice 125 mm	927800 125
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Ladica Prednja visina ladice 250 mm	927800 250
Ladica Prednja visina ladice 150 mm	927800 150
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927800 75
Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927800 100
Radna ploča, debljina 50 mm od Multiplex bukovine duljina ploče 1500 mm	926081 1500
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 900/6	927600 900/6
Potporni lim tip 1	927122 1
Podnožje visina 900 mm	927000 900