

HOLEX**Vodilica za strujne kabele od čeličnog lima, Prikladno za radioničke stolove s duljinom ploče: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	929670 1000
GTIN	4062406118709
Razred artikla	92W

Opis**Izvedba:**

S dvije Schuko utičnice, njemačka izvedba, potpuno ožičene te s jednom rupom za samostalnu ugradnju spojnice za komprimirani zrak za rukovanje jednom rukom. Nije modularno, isporučivo samo u ovoj izvedbi.

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 **praškasto lakirano.**

Napomena:

Prikladno za zavrtanje na radnu ploču. Nije prikladno za montažu između potpornih stupova. Nije moguće opremanje dodatnim modulima. **NIJE sustav modula.**

Tehnički opis

Dubina	75 mm
Visina iznad radne ploče	210 mm
prikladno za tipove	1000
Nazivni napon	250 V
Broj utičnica tipa F	2
Prekidač za uključivanje/isključivanje	ne
Vrsta utikača, ulaz	GST utični sustav
Tip utičnice	F

Vrsta struje	AC
Debljina materijala	1 mm
Vrsta proizvoda	Strujni modul