

**HOLEX****Vodilica za strujne kabele od čeličnog lima, Prikladno za radioničke stolove s duljinom ploče: 1500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	929670 1500
GTIN	4062406118716
Razred artikla	92W

**Opis****Izvedba:**

S dvije Schuko utičnice, njemačka izvedba, potpuno ožičene te s jednom rupom za samostalnu ugradnju spojnice za komprimirani zrak za rukovanje jednom rukom. Nije modularno, isporučivo samo u ovoj izvedbi.

**Lakiranje:**

Svjetlosivo RAL 7035 **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Prikladno za zavrtanje na radnu ploču. Nije prikladno za montažu između potpornih stupova. Nije moguće opremanje dodatnim modulima. **NIJE sustav modula.**

**Tehnički opis**

Visina iznad radne ploče	210 mm
Dubina	75 mm
prikladno za tipove	1500
Nazivni napon	250 V
Vrsta utikača, ulaz	GST utični sustav
Prekidač za uključivanje/isključivanje	ne
Broj utičnica tipa F	2
Tip utičnice	F

Vrsta struje	AC
Debljina materijala	1 mm
Vrsta proizvoda	Strujni modul