

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 40/19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250018 40/19
GTIN	4062406119218
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	PCLNR/L 4040S19
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1906..
Funkcionalna širina L ₄	50 mm
Koljenasta poluga	259015 1
Veličina pločice	19 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 1
Veličina drške	40 mm
Garnitura opruga	259044 1
Duljina glave L ₁	45 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Podložna pločica	259031 17
Vijak koljenaste poluge	259018 1
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set opruga10-dijelni tip 7	259044 7
Podložna pločica tip 16	259031 16
Vijak koljenaste poluge tip 1	259018 1
Vijak koljenaste poluge tip 13	259018 13
Podložna pločica tip 36	259031 36
Koljenasta poluga tip 13	259015 13
Koljenasta poluga tip 1	259015 1
Set probijača10-dijelni tip 1	259047 1
Set opruga10-dijelni tip 1	259044 1