

Garant GRIDLINE

Kutni modul s tamnosivom Eluplan pločom, Radna stanica duljina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	920103 1000
GTIN	4062406119591
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Kutna radna stanica. Jednostavna izvedba s nosačima od čeličnog lima, nosačem podesive visine, nosivosti **150 kg**. Moguće ručno podešavanje visine.

Odgovara:

Radna stanica mLevel.

Lakiranje:

Potporna noga antracit RAL 7016 (ne postoji mogućnost konfiguracije), **bočne i stražnje stranice** svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

Tehnički opis

Kontinuirano podešavanja po visini	ne
Težina	32 kg
Serija	Workstation
širina	1000 mm
Obloga radne ploče	Eluplan (plastika), (linoleum obloga)
Ovisno o dubini ploče	800 mm

Materijal radne ploče	ST drvena jezgra s prevlakom od eluplan plastike
Princip podešavanja visine	kompletna konstrukcija
Površina radne ploče	Antistatička obloga otporna na trenje, srednje čvrstoće, nije svjetlosno postojana
Radna ploča dubina	1000 mm
Debljina obloge	2 mm
Dubina	800 mm
Radna ploča duljina	1000 mm
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do	700 - 1000 mm
Boja površine radne ploče	tamno sivo
Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja	ne
Radna ploča debljina	40 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Podešavanje visine radnog mjesta	700-1000 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	150 kg
Izvedba podešavanja visine	mehanički
Debljina pločica	40 mm
Izjednačavanje po visini	25 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Kutna radna stanica