



Akumulatorska sabljasta pila, tip: M12CHZ2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078219 M12CHZ2
GTIN	4002395006632
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Milwaukee Akumulatorska kompaktna sabljasta pila za radove na teško dostupnim mjestima.

- **Elektronika za bezstupanjsku regulaciju broja okretaja i zaštitu od preopterećenja.**
- **FIXTEC**sustav za brzo bezalatno mijenjanje lista pile.

S učinkovitim motorom **POWERSTATE™** bez četki.

Dio isporuke:

Uključen transportni kovčeg / torba, 2 baterije, brzi punjač i list pile.

Napomena:

Listove sabljastih pila pronaći ćete od br. 588600.

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073808 / 3809 / 3810 / 3811 / 3814 / 3815 / 3816 / 3829.

Tehnički opis

Posebnost	FIXTEC, LED
Napon baterije	12 V
maksimalne vibracije prema EN	6,5 m/s ²
Kapacitet baterije	2 Ah
Broj okretaja	0 - 3000 min ⁻¹
Duljina hoda	16 mm

Oznaka proizvođača	M12CHZ-202X
Težina	1,5 kg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Broj sadržanih baterija	2
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Pila

Pribor

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Set listova sabljaste pile oznaka 922EHM	588600 922EHM
Set listova sabljaste pile oznaka 1122EF	588600 1122EF
Set listova sabljaste pile oznaka 922EF	588600 922EF
Set listova sabljaste pile oznaka 1122BF	588600 1122BF
Set listova sabljaste pile oznaka 922BF	588600 922BF
Set listova sabljaste pile oznaka 1155CHM	588600 1155CHM
Li-Ion System M4B2/M12B2 Vrsta baterije MB12	073814 MB12