



Ravna brusilica, tip: 722324



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077261 722324
GTIN	4014586880594
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

- Izuzetno praktična ravna brusilica.
- Miran rad radi više vretena.
- Snažan motor s visokim protokom.
- Zahvaljujući kontroli brzine, idealna je za obradu nehrđajućeg čelika kao i za brušenje i poliranje.
- Prikladna za brusne čepove i glodala od tvrdog metala.

Univerzalna ravna brusilica za rad na teško dostupnim mjestima. Uski, praktični vrat omogućuje unutarnje brušenje.

Dio isporuke:

Uključujući zatezna čahura Ø 6 mm, 2 stezna ključa SW13 i SW17.

Napomena:

Ravne se brusilice smiju koristiti kod vrha glodalice do Ø 12 mm.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	GSZ4-280EL
Duljina kabela	4 m
Prihvat snaga	350 W
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²

Težina	1,5 kg
Elektroničko namještanje broja okretaja	da
Raspon broja okretaja	13000 - 28000 min ⁻¹
maksimalni Ø steznih kliješta	6 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica

Pribor

Stezna kliješta za ravnu brusilicu Ø steznih kliješta 6 mm	077268 6
--	----------