

Mahr**Digitalni mjerni sat s osjetnom polugom, duljina ticala 14,5 mm, mjerno područje po smjeru / Ø kućišta: 0,4/43mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	436500 0,4/43
GTIN	4059192013301
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Digitalni mjerni sat s ticalom s digitalnim i analognim prikazom **podjela skale 1/1.000.**

Način mjerenja: norm./MIN./MAKS./MAKS.-MIN. moguć unos faktora korekcije.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 81560 vel. CR2032, pritezni trn Ø 8 mm, ključ za mjerno ticalo, mjerno ticalo od tvrdog metala Ø 2 mm.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br.498951. Zamjensko ticalo potražite pod. 436210; 436240.

Tehnički opis

Snaga mjerenja	0,13 N
Odstupanje mjerenja kod promjene smjera f_u	5 μ m

Mjerno područje po smjeru	0,4 mm
Ø kućišta	43 mm
Raspon odstupanja f _e	10 µm
Zakretno područje	2×110 stupanj
Ø stezne drške h6	8 mm
Duljina mjernog kraka	14,5 mm
Mjerna kuglaØ	2 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	RS232C - sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Kalibriranje	C5
Vrsta proizvoda	Mjerni sat s osjetnom polugicom

Usluge

KalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023330 ANALOG
DAkS kalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023340 ANALOG

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Priključni kabel Duplex tip R2	498951 R2
Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 12,5 mm mjerna kuglicaØ 2 mm	436210 2

Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 36,5 mm mjerna
kuglica Ø 2 mm

436240 2

Priključni kabel Duplex tip USB2

498951 USB2