

MIRKA**PU tanjur za brušenje na čičak traku mekani 10-dijelni, Vanjski Ø: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	567892 32
GTIN	6416868912081
Razred artikla	56M

Opis**Izvedba:**

Potporni tanjur za prihvat brusnih ploča Ø 32–34 mm. Odgovarajuće za AROS_B. Prihvat **brzoizmjenjivi sustav, vanjski navoj.**

Tehnički opis

Vanjski Ø	32 mm
Navoji	Brzoizmjenjivi sustav vanjskog navoja
Vrsta proizvoda	Potporni tanjur