

Garant**Radna stanica s el. podesivom visinom Nosivost maks. 350 / 300 kg tamna
Eluplan ploča, tip: 1500/S****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 920306 1500/S |
| GTIN | 4062406120788 |
| Razred artikla | 9GG |

Opis**Izvedba:**

Osnovni okvir s jedinicom za podizanje s poprečnim podupiračem na bočnoj i stražnjoj strani radi stabilizacije. Radna ploča debljine 50mm od eluplana, tamna. Radni stol s reznim limovima; moguća bočna ugradnja.

Lakiranje:

Noge podesive visine crne boje; poprečni podupirač antracit boje RAL 7016 **praškasto lakirano.**

Preporuka:

Lagani montažni radovi u sjedećem i stojećem položaju.

Napomena:

Zbog maksimalne nosivosti smiju se upotrijebiti samo mobilna kućišta. Izbjegavajte pričvršćivanje kućišta ispod radne ploče. Dodatni odgovarajući dijelovi smanjuju nosivost. Isporučuje se potpuno sastavljeno.

Tehnički opis

| | |
|----------------------|---------|
| Težina | 89 kg |
| Radna ploča debljina | 50 mm |
| maksimalna nosivost | 350 kg |
| Dubina | 750 mm |
| širina | 1500 mm |

| | |
|--|----------------|
| Nosivost pri trajnom opterećenju | 350 kg |
| Materijal radne ploče | Eluplan, tamno |
| Radna ploča dubina | 750 mm |
| Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do | 720 - 1200 mm |
| Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja | da |
| Radna ploča duljina | 1500 mm |
| Brzina podizanja | 22 mm/s |
| Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 350 kg |
| Vrsta utikača, ulaz | F |
| Nazivni napon | 250 V |
| Debljina materijala | 1 mm |
| Izvedba podešavanja visine | električno |
| Debljina pločica | 50 mm |
| Vrsta proizvoda | Radni stol |