

**Garant****Brusna kapica (CER), Zrno 80, Ø brusne kapice, duljina, oblik: 0713G****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	553035 0713G
GTIN	4062406120481
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Velika agresivnost i brže otklanjanje zahvaljujući **optimalnoj povezivosti zrna.**

**Keramičko zrno (CER)** idealno za obradu plemenitog čelika i legura nikla. Veliki volumen odrezivanja i hladno brušenje.

**Upotreba:**

Bešavno oblikovane brusne kapice stavljaju se na gumeno tijelo, i tijekom rada stroja centrifugalna sila sigurno ih drži na mjestu. **Brusne kapice mogu se brzo i lako izmjenjivati** (zavrtnanje/odvrtanje u smjeru proreza).

**Napomena:**

Isključivo kompatibilno s prebrušenim sustavima nosača za brusne kapice br. 553100.

**Tehnički opis**

Oblik	G
preporučeni broj okretaja	30000 min <sup>-1</sup>
Brusne kapice Ø	7 mm
Duljina brusne kapice	13 mm

Granulacija	80
Atribut imena proizvoda	Zrno 80
Vrsta proizvoda	Brusna kapica

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		