

**Garant**

**Brusna kapica (specijalni korund), Zrno 80, Ø brusne kapice, duljina, oblik: 1626A**



## Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 553050 1626A  |
| GTIN           | 4062406123413 |
| Razred artikla | 51E           |

## Opis

### Izvedba:

Velika agresivnost i brže otklanjanje zahvaljujući **optimalnoj povezivosti zrna.**

**Specijalni korund (A)** s vezivom gornjeg sloja u izradi alata i kalupa.

### Upotreba:

Bešavno oblikovane brusne kapice stavljaju se na gumeno tijelo, i tijekom rada stroja centrifugalna sila sigurno ih drži na mjestu. **Brusne kapice mogu se brzo i lako izmjenjivati** (zavrtnanje/odvrtanje u smjeru proreza).

### Napomena:

Isključivo kompatibilno s prebrušenim sustavima nosača za brusne kapice br. 553100.

## Tehnički opis

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| preporučeni broj okretaja | 12000 min <sup>-1</sup> |
| Oblik                     | A                       |
| Duljina brusne kapice     | 26 mm                   |
| Brusne kapice Ø           | 16 mm                   |

## List s podacima

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Sredstvo za brušenje           | Korund brusno zрно (A) |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A                      |
| Granulacija                    | 80                     |
| Atribut imena proizvoda        | Zrno 80                |
| Vrsta proizvoda                | Brusna kapica          |

### Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg                    | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 60 HRC                 | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| INOX                           | prikladno                          |                |         |
| Ti                             | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| GG(G)                          | prikladno                          |                |         |
| CuZn                           | prikladno                          |                |         |
| Plastika, GFK                  | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Drvo                           | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Uni                            | prikladno                          |                |         |
| suho                           | prikladno                          |                |         |