

Garant**Brusna kapica (specijalni korund), Zrno 60, Ø brusne kapice, duljina, oblik: 2140L**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 553047 2140L |
| GTIN | 4062406123659 |
| Razred artikla | 51E |

Opis

Izvedba:

Velika agresivnost i brže otklanjanje zahvaljujući **optimalnoj povezivosti zrna**.

Specijalni korund (A) s vezivom gornjeg sloja u izradi alata i kalupa.

Upotreba:

Bešavno oblikovane brusne kapice stavljaju se na gumeno tijelo, i tijekom rada stroja centrifugalna sila sigurno ih drži na mjestu. **Brusne kapice mogu se brzo i lako izmjenjivati** (zavrtnanje/odvrtanje u smjeru proreza).

Napomena:

Isključivo kompatibilno s prebrušenim sustavima nosača za brusne kapice br. 553100.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|------------------------|
| preporučeni broj okretaja | 9500 min ⁻¹ |
| Duljina brusne kapice | 40 mm |
| Oblik | L |
| Brusne kapice Ø | 21 mm |

List s podacima

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Sredstvo za brušenje | Korund brusno zrno (A) |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A |
| Granulacija | 60 |
| Atribut imena proizvoda | Zrno 60 |
| Vrsta proizvoda | Brusna kapica |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Drvo | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Uni | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |