

**Garant****Brusna kapica (specijalni korund), Zrno 150, Ø brusne kapice, duljina, oblik: 1125L**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	553053 1125L
GTIN	4062406123796
Razred artikla	51E

## Opis

### Izvedba:

Velika agresivnost i brže otklanjanje zahvaljujući **optimalnoj povezivosti zrna**.

**Specijalni korund (A)** s vezivom gornjeg sloja u izradi alata i kalupa.

### Upotreba:

Bešavno oblikovane brusne kapice stavljaju se na gumeno tijelo, i tijekom rada stroja centrifugalna sila sigurno ih drži na mjestu. **Brusne kapice mogu se brzo i lako izmjenjivati** (zavrtnje/odvrtanje u smjeru proreza).

### Napomena:

Isključivo kompatibilno s prebrušenim sustavima nosača za brusne kapice br. 553100.

## Tehnički opis

preporučeni broj okretaja	20000 min <sup>-1</sup>
Duljina brusne kapice	25 mm
Oblik	L
Brusne kapice Ø	11 mm

## List s podacima

Sredstvo za brušenje	Korund brusno zrno (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Granulacija	150
Atribut imena proizvoda	Zrno 150
Vrsta proizvoda	Brusna kapica

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Drvo	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		