

**3M****Diskovi za grubo čišćenje s drškom (SiC), XT-ZS, Ø diska: 75mm**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	555930 75
GTIN	4054596605817
Razred artikla	53M

### Opis

**Izvedba:**

Diskovi za grubo čišćenje sa sintetičkim najlonskim filcom s ravnomjerno raspoređenim brusnim zrnom. Otvorena struktura, bez nakupljanja odvojenih čestica.

**Stabilnih bridova, izrazito visoka stopa brušenja i dugi vijek trajanja.** Idealno za uklanjanje taloga.

**Upotreba:**

**Radikalna primjena** na fleksibilnim vratilima i ravnim brusilicama. Za skidanje hrđe, laka, čišćenje varnih niti te uklanjanje površinske prljavštine.

### Tehnički opis

Širina vodilice	15 mm
Ø ploče	75 mm
preporučeni broj okretaja	8000 min <sup>-1</sup>
Debljina	15 mm
Ø drške	6 mm

Sredstvo za brušenje	Silicij-karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Stupanj tvrdoće	srednje tvrdo
Stupanj finoće	ekstra grubo
Udio željeza, sumpora i klor	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	XT-ZS
Vrsta proizvoda	Tkanina za grubo čišćenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

---

**Pribor**

Stezni trn broj diskova za stezanje 1	556380 1
Stezni trn broj diskova za stezanje 1-2	556380 1-2