

Garant
Glava vretena Ø 86 – 402 mm, Priklučivanje: HW63

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	237571 HW63
GTIN	4062406123970
Razred artikla	29W

Opis
Upotreba:

Za držač izmjenjivih pločica s odgovarajućom ISO izmjenjivom pločicom tip CC..09T3..

Unutarnje hlađenje: da

Vanjski Ø D₁: 80 mm

Korisna duljina L₁: 89,5 mm

Tehnički opis

Vanjski Ø D ₁	80 mm
Korisna duljina L ₁	89,5 mm
Prihvat	HW63
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

