

SWISS TOOLS

Držac za tokarenje lijevi, HSK-T, Ø drške / veličina pločice: 63/16HPmm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320051 63/16HP
GTIN	2050002004733
Razred artikla	36D

Opis**Napomena:**

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.
Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Tehnički opis

Ø drške	63 mm
Razmak vrhova osovine f	45 mm
Minimalni Ø predbušenja D ₁ min	80 mm
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Rezervni dio	S07
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..
Prihvat	HSK-T
Primjena	lijevi
Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta drške	Konusni prihvat sa šupljom drškom
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač