

SWISS TOOLS

Držač za tokarenje neutralan, HSK-T, Ø drške / veličina pločice Ø - dimenzija A: 6311-100HPmm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320070 6311-100HP
GTIN	2050002004740
Razred artikla	36D

Opis**Napomena:**

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.
Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Rezervni dio	S05
Ø drške	63 mm
Prihvat	HSK-T
Primjena	neutralno
Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta drške	Konusni prihvat sa šupljom drškom
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

