

SWISS TOOLS

**Držac za tokarenje lijevi, PSC, Ø drške / veličina pločice: 63/16HPmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320351 63/16HP
GTIN	2050002003392
Razred artikla	36D

**Opis****Napomena:**

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..
Minimalni Ø predbušenja D <sub>1</sub> min	80 mm
Razmak vrhova osovina f	45 mm
Duljina izboja A-dimenzija	65 mm
Rezervni dio	S07
Ø drške	63 mm
Prihvat	PSC
Primjena	lijevi
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač