

SWISS TOOLS

**Držac za tokarenje neutralan, HSK-T, Ø drške / veličina pločice – A mjera:
6316-100HPmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320080 6316-100HP
GTIN	2050002004764
Razred artikla	36D

Opis**Napomena:**

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Rezervni dio	S07
Ø drške	63 mm
Prihvat	HSK-T
Primjena	neutralno
Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta drške	Konusni prihvat sa šupljom drškom
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

