



Magnetni mjerni stativ s dvostrukim preciznim namještanjem, tip: 290



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	441174 290
GTIN	7290005394607
Razred artikla	46G

Opis

Izvedba:

Mehanički magnetski mjerni stativ sa središnjim mehanizmom za stezanje. Sva tri zgloba priteže se samo jednom okretnom ručicom. Kontinuirano reguliranje sile stezanja s visokom stabilnošću. Kuglični zglobovi omogućuju brzo i jednostavno pozicioniranje. Magnetsko postolje s okretnim prekidačem i prizmatičnim postoljem.

Universal prihvat mjernog sata za stezne drške \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 cola i mjerne uređaje s drškom u obliku prizme. **Mogućnost vrlo preciznog podešavanja dvostrukim podešavanjem** na prihvat u mjernog sata i magnetskom postolju.

Duljina zglobnog kraka L_1 : 133 mm

Duljina zglobnog kraka L_2 : 113 mm

priključni navoj ispod: M8

Snaga prijanjanja: 800 N

maksimalno opterećenje: 8 kg

Duljina magnetske noge: 60 mm

Tehnički opis

Duljina zglobnog kraka L_2	113 mm
------------------------------	--------

Duljina zglobnog kraka L ₁	133 mm
Visina magnetske noge	55 mm
Istovar	317 mm
Širina magnetske noge	50 mm
Snaga prijanjanja	800 N
Duljina magnetske noge	60 mm
maksimalno opterećenje	8 kg
priključni navoj ispod	M8
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

Pribor

Postolje tip 1	442140 1
Držać za mjerni stativ tip H	442100 H
Postolje tip V	442120 V
Postolje tip 1	442120 1
Postolje tip K3	442120 K3
Postolje stativa s preciznim namještanjem tip 0	442125 0
3-D zglobne poluge tip 290	442110 290
Postolje tip 0	442120 0
Postolje tip 0	442140 0
Držać za mjerni stativ tip K1	442100 K1
Postolje tip 1	440868 1
3-D zglobne poluge tip 290	442114 290
Držać za mjerni stativ tip K2	442100 K2
Držać za mjerni stativ tip CA	442100 CA
Držać za mjerni stativ tip QR	442100 QR
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442104 2SM
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442100 2SM

Zamjenski kotačić za 3D zglobnu polugu tip 290

442112 290