

**Garant****List tračne pile 27×2950, Zubi po colu: 8/12****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 173667 8/12   |
| GTIN           | 4062406125080 |
| Razred artikla | 11S           |

**Opis****Izvedba:**

**Visokoučinkovita bimetalna traka za pilu GARANT sa zubima M42** otpornom na trošenje i posebnom fleksibilnom nosivom trakom povećane nosivosti.

**Upotreba:**

**Kombinirano ozubljenje 0°** – s vrlo malo vibracija, za veliko područje primjene (za cijevi i profile, pune komade do najviše 70 mm).

**Kombinirano ozubljenje 10°** – **univerzalno** za veliko područje presjeka (za puni materijal od 50 mm).

**Normalno ozubljenje 0°** – za male do srednje presjeka do maks. 70 mm zahvatne duljine.

**Normalno ozubljenje 10°** – za veće presjeka, zahvatne duljine od 50 mm.

**Napomena:**

**Umetanje novog lista:** Vidi GARANT strojarski priručnik br. 110010 i stranicu s informacijama.

**Tehnički opis**

|          |         |
|----------|---------|
| Duljina  | 2950 mm |
| Debljina | 0,9 mm  |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| širina          | 27 mm             |
| Kut nagiba      | 0 stupanj         |
| Ozubljenje      | combi             |
| Rezni materijal | HSS Co 8          |
| Vrsta proizvoda | Metalni list pile |