

**Garant****List tračne pile 27×3150, Zubi po colu: 10/14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	173687 10/14
GTIN	4062406125189
Razred artikla	11S

**Opis****Izvedba:**

**Visokoučinkovita bimetalna traka za pilu GARANT sa zubima M42** otpornom na trošenje i posebnom fleksibilnom nosivom trakom povećane nosivosti.

**Upotreba:**

**Kombinirano ozubljenje 0°** – s vrlo malo vibracija, za veliko područje primjene (za cijevi i profile, pune komade do najviše 70 mm).

**Kombinirano ozubljenje 10°** – **univerzalno** za veliko područje presjeka (za puni materijal od 50 mm).

**Normalno ozubljenje 0°** – za male do srednje presjeka do maks. 70 mm zahvatne duljine.

**Normalno ozubljenje 10°** – za veće presjeka, zahvatne duljine od 50 mm.

**Napomena:**

**Umetanje novog lista:** Vidi GARANT strojarski priručnik br. 110010 i stranicu s informacijama.

**Tehnički opis**

širina	27 mm
Debljina	0,9 mm

Duljina	3150 mm
Kut nagiba	0 stupanj
Ozubljenje	combi
Rezni materijal	HSS Co 8
Vrsta proizvoda	Metalni list pile