



Diamant lončasta brusna ploča STARTEC XP-P P×D×V (mm), 125×40×20, tip: D64



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	597956 D64
GTIN	9003172004655
Razred artikla	53Y

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovite lončaste brusne ploče s dijamantnom prevlakom povezanom metalom s povećanom čvrstoćom i optimiranim umijećem povezivanja dijamantne jezgre. Smanjenje sile rezanja, koja se postiže optimalnom kombinacijom vezanih jezgri omogućuje **najveću silu brušenja i brzine posmaka**. Najbolja stabilnost rubova poboljšava **profilnu točnost** i pri visokim posmacima te **produljuje intervale poravnavanja** pri stalnim rezultatima vidljivim na gornjoj površini. **Specifikacija: D64BXP-P STARTEC XP-P.**

Upotreba:

Visokoučinkovito brušenje (brušenje žljebova) rotirajućih VHM reznih alata. Za mokro brušenje s uljem (preporuka) ili emulzijom/vodom.

Oblik: 11V9

brusna prevlaka, visina X: 10 mm

Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Tehnički opis

Granulacija	D64
-------------	-----

Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Specifikacija	D64BXP-P STARTEX XP-P
Sredstvo za brušenje	Diamant
Oblik	11V9
Ø ploče D	125 mm
Širina ploče T	40 mm
Atribut imena proizvoda	125×40×20
Ø prihvata H	20 mm
brusna prevlaka, širina W čeona strana	3 mm
brusna prevlaka, visina X	10 mm
Vrsta proizvoda	Lončasta brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		