

**Garant****Drška za upuštače s 3 stezne površine, Ø drške: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150408 8
GTIN	4062406124878
Razred artikla	11M

**Opis****Izvedba:**

Za prihvat GARANT preciznih konusnih upuštača s disbalansom i **3 stezne površine** na drški. Na dršci su primjenjive različite veličine upuštača s jednakim promjerom drške.

Udobna čvrsta drška od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Zbog posebne površinske strukture drška **ne klizi niti iz mokrih niti iz masnih ruku.**

Duljina drške: 112 mm

**Tehnički opis**

Duljina drške	112 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	8 mm
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo