

Garant**Drška za upuštače s 3 stezne površine, Ø drške: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150408 10
GTIN	4062406124885
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Za prihvat GARANT preciznih konusnih upuštača s disbalansom i **3 stezne površine** na drški. Na dršci su primjenjive različite veličine upuštača s jednakim promjerom drške.

Udobna čvrsta drška od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Zbog posebne površinske strukture drška **ne klizi niti iz mokrih niti iz masnih ruku.**

Duljina drške: 120 mm

Tehnički opis

Duljina drške	120 mm
Ø drške D _s	10 mm
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo