

**Kućište od čeličnog lima, tip: 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	929680 1
GTIN	4062406124601
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

S dvije Schuko utičnice, njemačka izvedba, potpuno ožičene i jednom sigurnosnom spojnicom za komprimirani zrak za rukovanje jednom rukom. Za pričvršćivanje ispod radne ploče.

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 **praškasto lakirano.**

Napomena:

Ne može se pričvrstiti na ručku kod pokretnih radioničkih stolova.

Tehnički opis

Dubina	105 mm
Visina	330 mm
Priključak tlačnog zraka	1 col
širina	105 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta utikača, ulaz	GST utični sustav

List s podacima

Broj utičnica tipa F	2
Nazivni napon	250 V
Prekidač za uključivanje/isključivanje	ne
Tip utičnice	F
Debljina materijala	1 mm
Vrsta proizvoda	Strujni modul