

Garant

Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Promjer drške DS / duljina slobodnog dijela L1: 12/20mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273963 12/20
GTIN	4062406128128
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

- S prednje strane vijcima pričvršćene rezne pločice od tvrdog metala, siguran prijenos sile preko čeonog ozubljenja.
- Jednostavno rukovanje pri izmjeni reznih pločica.

Tehnički opis

Ukupna duljina L	78 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279810 1
Duljina izboja L ₁ za uvučene držače	20 mm
Stezna visina L ₂	11 mm
Ø drške D _s	12 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Držak za unutarnje tokarenje