

HEDI

Kolut za namatanje, tip: 20N



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081197 20N
GTIN	4003644000487
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Kolut za namatanje s **vođenom automatikom namotavanja i odmotavanja, višestruka blokada po okretaju**. Zatvoreno **plastično kućište, otporno na lom**. Termička **zaštita od preopterećenja**, robusni H07RN-F neopren-kabel s priključkom za spojku.

Jednostavna montaža na zid odnosno strop sa **zakretnim područjem od 150°**.

Funkcija:

IP24: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing < 12$ mm, ali dodirivanje treba izbjegavati.

Upotreba:

Za poboljšanje ergonomije zahvaljujući radu sa smanjenim opterećenjem kabla kao i rasporedu kabla te sprječavanju opasnosti od nesreća i ozljeda zbog kablova koji se nalaze na podu.

Napomena:

Namatač crijeva s povratnom oprugom vidi br. 080066 do 080079.

Tehnički opis

Tip	20N
Duljina kabla	20 m
Struktura kabla	5G1,5
Nazivna snaga, odrolano	3000 (16 A) W

Materijal kućišta	Plastika
Visina	450 mm
Razred kabla	H07RN-F
širina	208 mm
Materijal kabla	Neopren-guma
Duljina	361 mm
Nazivni napon	400 V
IP-klasa zaštite	IP 24
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Kolut za namatanje kabla