

Garant**Visokoučinkovita turpija, tvrdo kromirana rez 2, tip: 3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	519100 3
GTIN	4062406128593
Razred artikla	51S

Opis**Izvedba:**

Tvrdo kromirane visokoučinkovite turpije tvrdoće **HRC 67** pokrivaju široko područje primjene mekih materijala kao što je **aluminij** pa do vrlo tvrdih materijala kao što su **visokolegirani čelici, nehrđajući čelik i keramika**. Duljina bez drške 100mm.

Prednost:

- **Velika otpornost na koroziju**
- **3 – 6 puta dulji vijek trajanja u usporedbi s konvencionalnim turpijama.**
- **Bez zapunjavanja pri obradi vrlo mekih materijala.**

Tehnički opis

Presjek	13×4 mm
Duljina bez šarke	100 mm
Opis oblika	polu-okrugli
Vrsta reza	Turpija 2
Vrsta proizvoda	Višenamjenska turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		

Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno
Čelik < 55 HRC	prikladno
Čelik < 60 HRC	prikladno
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima
INOX	prikladno
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Drvo	prikladno
Uni	prikladno
suho	prikladno