

**Garnitura adaptera za okaste ključeve s račnom, broj dijelova: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614852 4
GTIN	4062406128395
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Šesterokutni adapter s opružnom kuglicom odnosno tlačnim elementom za fiksiranje u okastom ključu.

Vel. 1 – 3: Vanjski četverokut prema DIN 3120 s izbacivačem za prihvat nastavaka za nasadni ključ.

Vel. 4: Unutarnji šesterokut prema DIN 3126 D 6,3 za prihvat bitova.

Prednost:

Uz pomoć adaptera okasti ključ s račnom širine ključa SW 10, 13 odnosno 19 mm postaje račna.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Sadržaj:

po 1 kom. br. 614850: vel. 1; 2; 3; 4

Dio isporuke:

Po 1 nastavak br. 614850: vel. 1; 2; 3; 4

Prihvat SW: 10 mm

Prihvat SW: 13 mm

Prihvat SW: 19 mm

Izlazni Četverokut: 1/4 col

Izlazni Četverokut: 3/8 col

Izlazni Četverokut: 1/2 col

Tehnički opis

Prihvat SW	10 mm
Prihvat SW	13 mm
Prihvat SW	19 mm
Izlazni Četverokut	1/4 col
Izlazni Četverokut	3/8 col
Izlazni Četverokut	1/2 col
Pogonski 6-erokut	D 6,3 mm
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Četverokutni adapter

Pribor

Garnitura viljuškasto-okastih ključeva s račnom, u torbi broj ključeva 5	614810 5
Garnitura viljuškasto-okastih ključeva s račnom, u torbi broj ključeva 4	614810 4
Viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15° širina ključa 13 mm	614820 13
Viljuškasto-okasti ključ s račnom kratka izvedba širina ključa 10 mm	614816 10
Viljuškasto-okasti ključ s račnom sa zakretnom glavom širina ključa 13 mm	614812 13
JOKER 6001 Switch viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15° širina ključa 19 mm	614875 19
JOKER 6000 viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 13 mm	614870 13
Garnitura viljuškasto-okastih ključeva s račnom, u torbi kratka izvedba broj ključeva 5	614818 5
	614810 10

Garnitura viljuškasto-okastih ključeva s račnom, u torbi broj ključeva 10

Dvostrani okasti ključ s račnom, savijen 15° širina otvora ključa 17X19 mm

614845 17X19

JOKER 6001 Switch viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15° širina ključa 10 mm

614875 10

Viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15° širina ključa 10 mm

614820 10

Viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15° širina ključa 19 mm

614820 19

Viljuškasto-okasti ključ s račnom sa zakretnom glavom širina ključa 19 mm

614812 19

Garnitura viljuškasto-okastih ključeva s račnom, u torbi sa zakretnom glavom broj ključeva 5

614814 5

Viljuškasto-okasti ključ s račnom kratka izvedba širina ključa 19 mm

614816 19

Dvostrani prstenasti ključ s račnom Širine ključa 10X12 mm

614843 10X12

Dvostrani okasti ključ s račnom, savijen 15° širina otvora ključa 10X11 mm

614845 10X11

Viljuškasto-okasti ključ s račnom kratka izvedba širina ključa 13 mm

614816 13

JOKER 6001 Switch viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15° širina ključa 13 mm

614875 13

JOKER 6000 viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 19 mm

614870 19

Garnitura viljuškasto-okastih ključeva s račnom, u torbi sa zakretnom glavom broj ključeva 10

614814 10

Garnitura viljuškasto-okastih ključeva s račnom, u torbi kratka izvedba broj ključeva 10

614818 10

JOKER 6000 viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 10 mm

614870 10

Dvostrani okasti ključ s račnom, savijen 15° širina otvora ključa 12X13 mm

614845 12X13

Viljuškasto-okasti ključ s račnom sa zakretnom glavom širina ključa 10 mm

614812 10

Adapter za okasti ključ s račnom tip 4	614850 4
Adapter za okasti ključ s račnom tip 1	614850 1
Adapter za okasti ključ s račnom tip 2	614850 2
Adapter za okasti ključ s račnom tip 3	614850 3