

**Baterijska LED štapna svjetiljka, tip: 260****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081538 260
GTIN	4045197727329
Razred artikla	02A

**Opis****Izvedba:**

Robusna, uska LED štapna džepna svjetiljka s akumulatorom s gumiranom površinom, pričvrsnim magnetom i dodatnom LED diodom na glavi svjetiljke. **3 različita položaja svjetiljke** (LED glava, svijetla, prigušena). Ponovno se može puniti na Micro-USB-sučelju. Idealna kao inspekcijska svjetiljka u skučenom prostoru.

**Funkcija:**

IP42: Postoji zaštita od vode koja pada pod kutom (kapanje), do 15° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing > 1$  mm, međutim alat i žice treba držati podalje.

**Dio isporuke:**

Uključuje kabel za punjenje i mrežni adapter za utikač.

**Tehnički opis**

Jakost svjetlosti stupanj 2	60 lm
Jakost svjetlosti	300 lm
Napon baterije	3,7 V

Trajanje osvjetljenja	3 h
Težina	94 g
ATEX zona	nema
IP-klasa zaštite	IP 42
Broj sadržanih baterija	1
Ukupna duljina	260 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka