

HEDI

LED površinska svjetiljka sa svjetlom za hitne slučajeve, 230 V, Prihvat snaga: 35W



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081269 35
GTIN	4003644000470
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

S malo sjene i nezasljepljujuće uz veliki obim osvjetljenja. **Otporno na prašinu i prskanje vode IP54.**

Robusna radna svjetiljka s gumiranim bočnim elementima i pet nagibnih kuteva ovisno o poziciji (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Integrirana ručka, prekidač na poleđini. Odobreno za stalnu primjenu te za ugradbena i montažna mjesta sukladno BGI 608.

S 3 m priključnih vodova H07RN-F3G1,5.

Svjetlo za hitne slučajeve – u slučaju ispada struje svjetlo se automatski pali - s baterijom od 21,6 V / 0,8 Ah, s trajanjem osvjetljenja do 3 sata, inteligentni sustav punjenja i pražnjenja.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Tehnički opis

Prihvat snaga	35 W
Težina	2300 g
Jakost svijetlosti	3850 lm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Kut širenja svjetlosnog snopa, podesiv	90 stupanj
Kut širenja svjetlosnog snopa, podesiv	35 stupanj

Kut širenja svjetlosnog snopa, podesiv	25 stupanj
Kut širenja svjetlosnog snopa, podesiv	15 stupanj
Kut širenja svjetlosnog snopa, podesiv	0 stupanj
IP-klasa zaštite	IP 54
Trajanje osvjetljenja	3 h
Nazivni napon	230 V
Ukupna širina	256 mm
Ukupna duljina	273 mm
Ukupna visina	163 mm
Duljina priključnog kabla	3 m
ATEX zona	nema
Atribut imena proizvoda	230 V
Vrsta proizvoda	Površinska svjetiljka