



## Aku lemilica, oznaka proizvođača: M12SI201C



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	073955 M12SI201C
GTIN	4058546029333
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

Baterijska lemilica za temperaturno područje do 400°C i snagu od 90 W.

- **Postiže temperaturu primjene za samo 20 – 30 sekundi.**
- **Glavu je moguće blokirati u tri položaja – 0°, 45°, 90°.**
- **Lemni vrhovi mogu se zamijeniti bez alata.**
- **Dvobojno LED svjetlo: treperenjem zelene boje prikazuje se da se uređaj zagrijava, zeleno svjetlo ukazuje na to da je uređaj spreman za primjenu, a crveno svjetlo označava da je uređaj isključen, ali su lemni vrhovi još uvijek vrući.**
- **Nadzor temperature za stalnu temperaturu tijekom primjene.**
- **LED osvjetljenje radnog područja.**
- **Sistemski 100 % kompatibilan s proizvodnim programom Milwaukee® M12.**

#### Dio isporuke:

Uključuje 1xLi-lonska baterija od 12 V/2,0 Ah, punjač i transportni kofer.

#### Napomena:

Odgovarajuću bateriju možete naći pod br. 073814 vel. MB12.

### Tehnički opis

Vrijeme zagrijavanja	30 s
Oznaka proizvođača	M12SI-201C
Snaga grijanja	90 W
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Napon baterije	12 V

Kapacitet baterije	2 Ah
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Štap za lemljenje

---

## Pribor

Li-Ion System M4B2/M12B2 Vrsta baterije MB12	073814 MB12
--	-------------