

Garant**Par rukavica, veličina rukavice: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094325 11
GTIN	4062406131081
Razred artikla	01H

Opis**Izvedba:**

Svi sastavni dijelovi, potporni materijal i obloga su **bez silikona** (ispitao Fraunhofer institut). Stoga su najprikladnije za područja primjene kao što su automobilska industrija ili lakirnice. Višenamjenske rukavice bez silikona za industrijsku primjenu s vrlo visokom otpornošću na trošenje, a unatoč tome s vrlo visokom udobnošću. Najlonska potpora sa spandexom od tehnologije pletenja finoće 15 i otpornom poliuretanskom oblogom.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Kategorija zaštite	Kategorija II
Veličina rukavice	11
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice

Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Bez PWIS-a
Funkcija rukavice	Bez silikona
EN 388	3121A
Materijal nosača	Najlon
Prevlaka	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Boja	plava / narančasta
Tehnologija pletenja	15G
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	EF
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice