

Garant GRIDLINE

Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 200 kg, 26×20G, Prednja visina ladice: 250mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	930636 250
GTIN	4062406131562
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Profilna ručka od aluminija sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.

Rupe za prihvat pregradnih letvica u rasteru od 25 mm (od visine prednje strane ladica od 75 mm).

Sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica.

Nosivost 200 kg.

Odgovara:

Korpus ormara za alat 30×24G br. 930625.

Dio isporuke:

Pojedinačna ladica s jednim parom vodilica.

Lakiranje:

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Tehnički opis

Visina fronte	250 mm
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Težina	17 kg
Nosivost ladice/izvlačne police	200 kg

Korisna površina ladice u G	26×20
Korisna visina	225 mm
Korisna dubina u G	20
Korisna širina u G	26
Područje primjene	Montažna kolica
Korisna dubina	500 mm
Korisna širina	650 mm
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica	da
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×20G
Vrsta proizvoda	Ladica

Pribor

Set traka za označavanje10-dijelni korisna širina ladice u G 26	951030 26
Pojedinačno otključavanje ladica jednom rukom korisna širina ladice u G 26	951020 26
PVC poklopac za set ručki10 komada korisna širina ladice u G 26	951032 26
Završne kapice za ručke20 komada tip 10	951025 10