

Mahr**Garnitura univerzalnih digitalnih pomičnih mjerila i-wi IP 67, mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415552 200
GTIN	4059192057305
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Digitalno univerzalno pomično mjerilo primjenjivo za različita unutarnja i vanjska mjerenja (utori, žljebovi, navoji, i dr.). Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.

Digitalno pomično mjerilo s integriranim bežičnim podatkovnim sučeljem i-wi.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Pomično mjerilo, most za mjerenje dubine br. 415556, šablona za podešavanje br. 415557, naprava za mjerenje sile br. 415558, 6 pari mjernih umetaka za unutarnje i vanjsko mjerenje, uključivo 1 baterija art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Radio prijamnik i-wi br. 498912

Tehnički opis

Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Duljina kraka	48 mm

Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	0,03 mm
Mjerno područje	0 - 200 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Bežična upotreba	Softver proizvođača
Dubinomjer	kutno 3,7×1,3 mm
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm / inči
Prihvat	Digimatic-sučelje
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Prihvat	MAHR i-wi-radijski sustav
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock-sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	A1
Kalibriranje	C8
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

KalibriranjeMjerni graničnik tip B	023360 B
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

Pribor

Šablona za podešavanje za unutarnje mjerenje 50 mm tip 50	415557 50
Graničnik za mjerenje dubine 75x7 mm tip 75X7	415556 75X7
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Naprava za mjernu silu tip M	415558 M