



## Krunska pila bimetal Power Change Plus, Promjer: 121 mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	589790 121
GTIN	3165140950138
Razred artikla	54B

### Opis

#### Izvedba:

**HSS bimetalna** krunska pila s ekstremnom stabilnošću i dugim vijekom trajanja. **Progressivno ozubljenje** za brzo rezanje i savršeno izbacivanje odvojenih čestica. Sustav **Power Change Plus** omogućuje brzu zamjenu krunske pile bez alata. Maksimalna dubina rezanja za sve veličine **44 mm**.

#### Upotreba:

Na stacionarnim i ručnim strojevima. Prikladan za sve materijale poput čelika, aluminija, VA čelika i drva.

#### Preporuka:

Kvaliteta rezanja ovisi o točnom broju okretaja i temperaturi. Korištenje ulja za rezanje, npr. br. 084205 vel. 0,25 produljuje vijek trajanja i omogućuje brži rad.

### Tehnički opis

Preporučeni broj okretaja čelik	70 min <sup>-1</sup>
Preporučeni broj okretaja aluminij	105 min <sup>-1</sup>
Preporučeni broj okretaja INOX	35 min <sup>-1</sup>
Promjer	121 mm
Seriya	Power Change Plus

Zupci po colu	4-5
Prikladnost materijala	Čelik
Prikladnost materijala	Aluminij
Prikladnost materijala	Nehrđajući čelik
Prikladnost materijala	Drvo
maksimalna dubina reza	44 mm
Vrsta proizvoda	Rupičasta pila