

Mitutoyo

Digitalni apsolutni mjerni sat s formulom za proračunavanje, mjerno područje: 12,5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434551 12,5
GTIN	4946368863146
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Višenamjenski mjerni sat s kapacitivnom apsolutnom skalom. Spremljena mjerna vrijednost i nakon isključivanja. **S integriranom formulom za proračunavanje.**

Tekst oblačića:

Izlaz podataka

Uklj./isklj.

Preset

Vrednovanje tolerancija / funkcija načina rada

Funkcija zadržavanja izmjerene vrijednosti

Prebacivanje Zero/ABS

Funkcija:

ABS/INC, PRESET, nuliranje, ocjena tolerancije. Funkcija zadržavanja mjerne vrijednosti, MAX / MIN funkcija. IP42: Postoji zaštita od vode koja pada pod kutom (kapanje), do 15° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, međutim alat i žice treba držati podalje.

Upotreba:

Primjena s najrazličitijim mjernim glavama.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 497080, specijalno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Napomena:

$Ax + B + Cx-1$ ($x =$ mjerni put) Postoji mogućnost slobodne uporabe izbornih koeficijenata.

Tehnički opis

Ø kućišta	61 mm
Mogućnost odabira očitavanja	1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
IP-klasa zaštite	IP 42
Debljina kućišta	39 mm
Kalibriranje	C1
Mjerno područje	12,5 mm
Snaga mjerenja	≤ 1,5 N
Ø stezne drške h6	8 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,003 mm
Standard	Tvornička norma
Prihvat	Digimatic sučelje
Prihvat	USB sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Priključni kabel tip D2	497080 D2
Magnetska stražnja stijenka za mjerne satove za Ø kućišta 58 mm	434836 58
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Priključni kabel tip USB2	497080 USB2
Mjerni graničnik maks. Ø obratka 400 mm	425700 400
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Priključni kabel tip D1	497080 D1
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Odašiljač tip S1	498966 S1
Mjerni graničnik maks. Ø obratka 150 mm	425700 150
Mjerni graničnik maks. Ø obratka 200 mm	425700 200