

NOVUS®
Električna klamerica / taker, Oznaka proizvođača: J105EADHG

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078410 J105EADHG
GTIN	4009729016411
Razred artikla	07E

Opis
Izvedba:

Praktična i ergonomska profesionalna klamerica za precizno zabijanje finih spajalica i spajalica s plitkom niti kao i čavala.

- **Sustav punjenja zaliha za brzo, neproblematično punjenje.**
- **Distantni graničnik za paralelno postavljanje nizova spajalica.**
- **Podešavanje sile udara.**
- **Patentirana sigurnosna deblokada.**
- **Dobar pristup i na suženim mjestima.**
- **Prozorčić za vizualnu kontrolu punjenja spajalica.**

Univerzalna električna klamerica (230 V / 16 A) s elektroničkom regulacijom sile udara. Duljina kabla 3m.

Tehnički opis

Težina	1,2 kg
odgovarajući tip hvataljki	E, A, D, H, G
Oznaka proizvođača	J-105
maksimalna dubina zabijanja hvataljki	16 mm

Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Klamerica

Pribor

Garnitura spajalica s finom niti1200- tj. 600 dijelova maks. dubina zabijanja hvataljki 14 mm	078418 14
Garnitura spajalica s finom niti5000 dijelova maks. dubina zabijanja hvataljki 14 mm	078417 14
Garnitura spajalica s finom niti5000 dijelova maks. dubina zabijanja hvataljki 10 mm	078417 10
Garnitura spajalica s finom niti5000 dijelova maks. dubina zabijanja hvataljki 8 mm	078417 8
Garnitura spajalica s finom niti1200- tj. 600 dijelova maks. dubina zabijanja hvataljki 10 mm	078420 10
Garnitura spajalica s finom niti5000 dijelova maks. dubina zabijanja hvataljki 6 mm	078417 6
Garnitura spajalica s finom niti1200- tj. 600 dijelova maks. dubina zabijanja hvataljki 10 mm	078418 10
Garnitura spajalica s finom niti1200- tj. 600 dijelova maks. dubina zabijanja hvataljki 14 mm	078420 14
Garnitura čavala1000- tj. 2600-dijelni maks. dubina zabijanja hvataljki 16 mm	078419 16
Garnitura spajalica s finom niti1200- tj. 600 dijelova maks. dubina zabijanja hvataljki 6 mm	078418 6
Garnitura spajalica s finom niti1200- tj. 600 dijelova maks. dubina zabijanja hvataljki 8 mm	078420 8
Garnitura spajalica s finom niti1200- tj. 600 dijelova maks. dubina zabijanja hvataljki 6 mm	078420 6
Garnitura čavala1000- tj. 2600-dijelni maks. dubina zabijanja hvataljki 14 mm	078419 14
Garnitura spajalica s finom niti1200- tj. 600 dijelova maks. dubina zabijanja hvataljki 8 mm	078418 8