

**Mahr****Digitalni mikrometar za mjerenje žljebova, mjerno područje: 75-100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421685 75-100
GTIN	4059192058593
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Inovativan mikrometar s **brojkama veličine 10 mm** na zaslonu visokog kontrasta. Praktična funkcija HOLD za zamrzavanje mjerne vrijednosti za sigurno očitavanje. Lakirano čelično tijelo s toplinskom izolacijom. Mogu se izmjenjivati relativna i apsolutna mjerenja. Postavljanje na nulu moguće je na svakom položaju. Zahvaljujući praktičnom **prikazu tolerancija s dodatnim alarmnim granicama** korisnik može prepoznati nalazi li se obradak unutar granica tolerancije i u kojoj mjeri.

Nerotirajuća vretena. **QUICK DRIVE s korakom vretena od 5 mm** po okretu.

**Funkcija:**

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija br. 81560 vel. CR2032, 1 etalon od vel. 25-50.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel br. 498941.

**Tehnički opis**

Očitavanje	0,00005 col
Visina znakova na LCD ekranu	10 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Kalibriranje	B2

Očitavanje	0,001 mm
Granica odstupanja	5 µm
Broj sadržanih baterija	1
Kosina osovine	5 mm
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Tvornička norma
Prihvat	Digimatic-sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Prihvat	RS232C sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Očitavanje	mm / inči
Vrsta proizvoda	Mikrometar

## Usluge

Kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100
DAkKS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100