

Garant**Pokretne ljestve za regale, broj stupnjeva: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	935800 7
GTIN	4062406134211
Razred artikla	91B

Opis**Izvedba:**

Pokretne ljestve s gazištima za montažu na regalima. Dok se ne upotrebljavaju, ljestve se mogu nasloniti na sustav regala i tako uštedjeti prostor. Gazišta i okomiti profili od aluminija, trajni spojevi gazišta i okomitih profila, četverostruki rub. Uključujući prihvat Easyfix. S dva zaustavna kotačića, Ø 80mm. Glatko postolje na gornjem kraju.

Lakiranje:

Okomiti profili antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Svaki komad ljestvi je **izrađen po mjeri.**
Maksimalna **okomita visina ovješnja mora uvijek biti navedena.**

Duljina ljestvi: 1,85 m

Radna visina cca: 3 m

maksimalna vodoravna visina ovjesa do: 2,11 m

prikladno za visinu regala: 2000 mm

donja vanjska širina: 0,6 m

Istovar: 0,85 m

Tehnički opis

maksimalna vodoravna visina ovjesa do	2,11 m
Broj stupnjeva	7
donja vanjska širina	0,6 m
Težina	8,9 kg
Duljina ljestvi	1,85 m
Visina stepenice	235 mm
Istovar	0,85 m
Visina grede	25 mm
Radna visina cca	3 m
Širina nosača	73 mm
prikladno za visinu regala	2000 mm
Vrsta proizvoda	Ljestve za regal

Pribor

Gazište GripStep Primjereno za veličinu ljestvi 7	935820 7
Vodilica s graničnikom tip L	935812 L
Vodilica s graničnikom tip R	935812 R
Vodilica za aluminijsku cijev tip 1	935811 1
Aluminijska eloksirana cijev duljine 3000 mm tip 1	935810 1