

Garant**Elektronička kliješta s kosom glavom, SFW, ukupna duljina: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	726670 125
GTIN	4062406133689
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Precizna obrada, uski oblik. Rezne oštrice induktivno kaljene (62 – 64 HRC). Nereflektirajuća površina, zagasitog sjaja, zglob s upuštenim vijkom. Dvostruka izmjenjiva opruga za jednostavno rukovanje. **Dvokomponentne navlake** od izolacijskog materijala. **Prikladne za ESD.**

Materijal:

Poseban alatni čelik obrađen na CNC stroju za ekstremno točne tolerancije.

Tehnički opis

Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	0,2 - 1,5 mm
Širina glave	10 mm
Duljina rezne oštrice	10 mm
ukupna duljina	125 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Rezna oštrica	vrlo fina oštrica
Drška	2K navlaka za dršku
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (62 – 64 HRC)

Materijal	Poseban alatni čelik obrađen na CNC stroju
Površina	zagasitog sjaja
Atribut imena proizvoda	SFW
s oprugom za otvaranje	da
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta