



## Akumulatorska bušilica-odvijač ONE-KEY™, tip: M18ODD2-5



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070212 M18ODD2-5
GTIN	
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

**MILWAUKEE – akumulatorska bušilica-odvijač** Akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine i s hodom desno/lijevo i visokim provrtom. REDLITHIUM™ baterije s **nadzorom pojedinačnih stanica i prikazom razine napunjenosti**. Robusno **metalno kućište prijenosnika** za dugi vijek trajanja. **FIXTEC metalna brzostezna glava za svrdlo** sa zaključavanjem vretena. LED-osvjetljenje radnog područja. Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe. Vrhunski model FUEL™ s **motorom POWERSTATE™ bez četkica** za najveću učinkovitost.

**Minimalno trošenje** i do 10 puta dulji vijek trajanja od standardnih DC motora. Visoka učinkovitost i povećani kapacitet baterije omogućuju **do 2x dulje vrijeme korištenja** (u usporedbi s drugim litij-lonskim tehnologijama). **Elektronika REDLINK PLUS™** – jedinstveno upravljanje snagom:

- **S komunikacijom između sustava pogonski stroj – baterija.**
- **Sa zaštitom od preopterećenja za dulji vijek trajanja baterije, motora i prijenosnika.**

Akumulatorska bušilica M18 FUEL™ ONE-KEY™ s dobrim okretnim momentom.

#### Prednost:

Vrhunski model FUEL™.

#### Dio isporuke:

Uključujući 2x M18 Red Li-lonske baterije, M12-18 FC punjač, kopču za remen i HD-kutiju (sistemski kofer). Uključujući dodatnu ručicu za lakšu potporu momenta.

**Napomena:**

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače možete pronaći od br. 073816, br. 073827 i br. 073840.

**Tehnički opis**

maskimalan okretni moment tvrdo	135 Nm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	16 mm
Oznaka proizvođača	M18ONEDD2-502X
maksimalan broj okretaja 2. brzina	2000 min <sup>-1</sup>
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Kapacitet baterije	5 Ah
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
maksimalne vibracije prema EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Težina	2,1 kg
Napon baterije	18 V
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	89 mm
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
tipična uporaba	Heavy Duty
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Broj sadržanih baterija	2
Povezivanje s aplikacijama	OneKey
Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	drvo
prikladno za materijal	čelik
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	18V, ONE-KEY povezivanje s aplikacijom

USP2

Motor bez četkica, s  
2 baterije, u koferu**Pribor**

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Kutni adapter tip OSD2	073920 OSD2
Li-lonski sustav M18B4 Vrsta baterije MB18	073816 MB18
Litij-ionski akumulator High Output™ Vrsta baterije MHB55	073809 MHB55
Kutni adapter tip WB1	073920 WB1
Garnitura akumulatora High Output™ tip M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C