

Garant GRIDLINE

Uredska stanica s dodatnim ormarom, roletama i električnim elementom, tip: DE



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	948810 DE
GTIN	4062406135539
Razred artikla	9GK

Opis

Izvedba:

Mjesto za informiranje, ispitivanje i dokumentiranje u neposrednoj blizini mjesta proizvodnje. Gornji ormar s plastičnim roletama sa zaključavanjem i sljedećom opremom:

- **Integrirana rasvjeta s LED tehnologijom.**
- **Prekidač za uključivanje/isključivanje rasvjete.**
- **5 utičnica tipa F.**
- **Dvije police, podesive po visini u rasteru od 25 mm. Korisna širina 1400 mm, korisna dubina 300 mm.**
- **Izvlačiva radna ploča (melaminsko drvo) s rubom protiv kotrljanja na poledini za blokadu u krajnjem položaju. Debljina 29 mm. Izvlačenje 150 mm.**
- **Integrirana vodilica i otvor za kabel.**
- **Priključni kabel duljine 7 m.**
- **Ventilator s filtrom.**

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, ladice, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Konfiguracija boje plastičnih roleta nije moguća.

Tehnički opis

List s podacima

Nazivni napon	250 V
Vrsta utikača, ulaz	F
Debljina materijala	1,2 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Uredska stanica