



Univerzalna rupučasta pila bez centrirajućeg svrdla, Ø bušenja: 51 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	788041 51
GTIN	4058546228705
Razred artikla	76G

Opis

Izvedba:

Zupci od tvrdog metala za dulji vijek trajanja, čak i pri bušenju nepropusnih materijala. Široki i duboki narezni prostori za jednostavno otklanjanje jezgre bušenja. Agresivna geometrija zubaca za do 10 puta brže bušenje u usporedbi s bimetalnim krunskim pilama. Idealno za primjenu u područjima elektronike i instalacija.

Upotreba:

Za bušenje većih rupa i provrta u različitim materijalima: zid, laki građevni materijali, plastika i drvo. Nije prikladno za primjenu u tvrdim materijalima kao što su beton, granit, prirodni kamen i tvrde cigle tvrdoće veće od 30 N/mm².

Napomena:

Koristiti samo u kod bušenja (bez udara).

Tehnički opis

Broj oštrica Z	3
maksimalna dubina razdvajanja	60 mm
Primjena za	Kutije za utičnice, šuplje zidne i razvodne kutije, ugradbena rasvjeta
Zakivanje s udarcem / bez udarca	bez udarnog svrdla

Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Rupičasta pila