

**Univerzalna rupičasta pila bez centrirajućeg svrdla, Ø bušenja: 102mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	788041 102
GTIN	4058546228798
Razred artikla	76G

**Opis****Izvedba:**

Zupci od tvrdog metala za dulji vijek trajanja, čak i pri bušenju nepropusnih materijala. Široki i duboki narezni prostori za jednostavno otklanjanje jezgre bušenja. Agresivna geometrija zubaca za do 10 puta brže bušenje u usporedbi s bimetalnim krunskim pilama. Idealno za primjenu u područjima elektronike i instalacija.

**Upotreba:**

Za bušenje većih rupa i provrta u različitim materijalima: zid, laki građevni materijali, plastika i drvo. Nije prikladno za primjenu u tvrdim materijalima kao što su beton, granit, prirodni kamen i tvrde cigle tvrdoće veće od 30 N/mm<sup>2</sup>.

**Napomena:**

**Koristiti samo u kod bušenja (bez udara).**

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	3
maksimalna dubina razdvajanja	60 mm
Primjena za	Ispušne cijevi i kućanske odvodne cijevi
Zakivanje s udarcem / bez udarca	bez udarnog svrdla

Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Rupičasta pila